

Weil's einfacher geht!



Airfit

Anschlussstutzen für Behälter

Anschraub-Muffe DN 50

Airfit Anschraub-Muffe DN 50 zum nachträglichen Anschluss von HT-Reinigungen ab DN 75 aufwärts zum Einleiten von Abwässern aus Brennwertgeräten, Spülen, Waschmaschinen, usw.



Anschraub-Muffe DN 50 - grau

Art. Nr. **50000AM**



Anschraub-Muffe DN 50 - grün

UV-stabilisiert Art. Nr. **50001AM**



Zubehör:

Kreisschneider
Ø 59 mm

Art. Nr. **20059KS**

Bohrtiefe 47 mm
komplett, für Kunststoff.



Zubehör:

Kreisschneider
Ø 59 mm

Art. Nr. **21059KS**

Bohrtiefe 47 mm
HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff
u. Metall. Bei Metallrohr, kleine
Drehzahl einstellen und Schneidöl zugeben.



* Loch bohren, entgraten,
Anschraubmuffe einsetzen,
Überwurfmutter andrehen.


Aus PP, Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.

Anschraub-Muffe DN 110



Art. Nr. **50110AM**

DN 110



Zubehör:

Kreisschneider

Ø 121 mm

Art. Nr. **20121KS**

Bohrtiefe 47 mm
HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff
u. Metall. Bei Metall, kleine
Drehzahl einstellen und Schneidöl zugeben.

Mit dem Kreisschneider ein Loch ausschneiden und
Anschraub-Muffe anschrauben. **Fertig!**

